

A100-SLRB32-170-M42



Fig. 1





Fig. 2



BT40.A63 :20000min⁻¹
BT50.A100:10000min⁻¹

■オプション

- プルスタッド(BT)

■標準付属品


- クーラントダクト(固定式) (HSK)

■備考

- クーラントダクトは可動式にも対応いたします。

■注意事項

- プルスタッド・・・加熱時は取りはずすか、穴アキタイプをご使用ください。(BT)
- 工具のセッティング・・・工具はセーフティマークの奥まで挿入しセットしてください。
- 焼ばめ装置はヒートロボ電磁5000S HRD-02S (IH式)、ヒートロボ Baby3000S HRB-03S (温風式) をご使用ください。ヒートロボ電磁5000S HRD-02S にはコイル7(HRD2-CL7-01)、ヒートロボ Baby3000S HRB-03Sにはφ70ノズル(HRB-NZL70)が必要です。



肉厚

肉厚

t

| コード | Fig. | φD | φC | t | L | M | L1 | L2 | φC1 | φC2 | φC3 | H | h | kg | N | G グレード | S | | | | |
|----------------------------|------|----|----|----|-----|----|----|----|------|-----|-----|----|-----|-----|------|-----------|-----|-----|------|------|------|
| BT40-SLRB32- 95-M42 | 1 | 32 | 54 | 11 | 95 | 42 | 26 | — | 58.4 | 63 | — | 50 | 87 | 1.8 | 4.7 | 5.5 | 0.3 | | | | |
| BT50-SLRB32-110-M42 | 1 | 32 | 54 | 11 | 110 | 42 | 30 | — | 58.4 | 63 | — | 50 | 160 | 4.0 | 11.2 | 2.9 | 0.2 | | | | |
| -140-M42 | | | | | 140 | | 60 | | | | | | 171 | | | | | 4.6 | 13.4 | 3.1 | 0.3 |
| -170-M42 | | | | | 170 | | 28 | | | | | | 62 | | | | | 77 | 5.8 | 19.6 | 3.5 |
| A63 -SLRB32-110-M42 | 1 | 32 | 54 | 11 | 110 | 42 | 42 | — | 58.4 | 63 | — | 50 | 84 | 1.8 | 13.3 | 15.4 | 0.3 | | | | |
| A100-SLRB32-110-M42 | 1 | 32 | 54 | 11 | 110 | 42 | 39 | — | 58.4 | 63 | — | 50 | 77 | 3.2 | 26.9 | 8.8 | 0.2 | | | | |
| -140-M42 | | | | | 140 | | 69 | | | | | | 107 | | | | | 3.7 | 33.4 | 9.5 | 0.3 |
| -170-M42 | | | | | 170 | | 28 | | | | | | 71 | | | | | 77 | 132 | 4.9 | 42.8 |